

# PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste



0201304

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0201304>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: cores prat.

## Suas vantagens

- O soquete de conector de teste PSBJ... é aplicado para ligar o parafuso de ponte normal e assegura a medição de tensão em um grupo de terminais jumpeados
- Para os casos de aplicação especiais na área de alimentação de energia se cortaram corretamente soquetes de conector de teste

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0201304       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE1Z          |
| Chave de produto                       | BE1Z3X        |
| GTIN                                   | 4017918098179 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,41 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,354 g       |
| País de origem                         | PL            |

# PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste



0201304

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0201304>

## Dados técnicos


### Propriedades do artigo

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tipo de produto | Soquete de conector de teste |
| Número de pólos | 1                            |

### Dados de conexão

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Torque de aperto do soquete de teste | M3                 |
| Tipo de conexão                      | Conexão a parafuso |

### Medidas

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas |  |
| Largura            | 4 mm                                                                               |
| Altura             | 4 mm                                                                               |
| Diâmetro do pino   | 2,4 mm                                                                             |
| Rosca              | M3                                                                                 |

### Dados de material

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cor                 | prateado              |
| Material            | Latão                 |
| Material isolante   | PA                    |
| Material de contato | PE-LD, latão prateado |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------------------------|------------------|

### Montagem


|       |    |
|-------|----|
| Rosca | M3 |
|-------|----|

# PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0201304>

## Desenhos



# PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste



0201304

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0201304>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)