

HDFKV 25-VP-DP - Borne de passagem



0708975

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 101 A, perfil de conexão: 6 mm² - 35 mm², direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: -90 °, largura: 15,1 mm

Suas vantagens

- O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
- Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
- O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
- A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
- Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade

Dados comerciais

Código	0708975
Unidades por embalagem	25 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AA1E
Chave de produto	AA1EAF
GTIN	4017918004835
Peso por unidade (inclusive embalagem)	50,33 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50,33 g
País de origem	GR

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Bloco terminal de passagem de painel
Família de produtos	HDFKV 25-VP
Número de pólos	1
Passo	15,1 mm
Número de conexões	2
Número de linhas	1

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Propriedades

Corrente nominal I_N	101 A
Tensão U_N	500 V
Tensão de dimensionamento (III/3)	500 V
Tensão de teste (III/3)	6 kV

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Sistema de conectores	HDFK 25
Bitola nominal	25 mm ²

Conexão de condutores externo

Tipo de conexão	Conexão por rosqueamento com luva de tração
Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe	-90 °
Bitola do condutor, fixa	6 mm ² ... 35 mm ²
Bitola do condutor, flexível	10 mm ² ... 25 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante	4 mm ² ... 25 mm ²
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante	4 mm ² ... 25 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, fixos	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis	4 mm ² ... 10 mm ²
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Pino calibrador	B8
Comprimento de decapagem	19 mm
Torque de aperto	4 Nm ... 4,5 Nm

HDFKV 25-VP-DP - Borne de passagem



0708975

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

Conexão de condutores interno

Tipo de conexão	Conexão de terminal de cabos
Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe	0 °

Montagem

Espessura da parede	1 mm...6 mm
---------------------	-------------

Dados de material

Dados de material - contato

Nota	Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material de contato	Liga de Cu
Condições da superfície	estanhado

Dados de material - caixa

Material isolante	PA
Grupo de material isolante	I
CTI conforme IEC 60112	600
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12	850
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13	775
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2	125 °C

Avisos

Indicação de segurança

Indicações de segurança	<ul style="list-style-type: none">• Apenas pessoal técnico qualificado em eletrotécnica pode instalar e operar o produto. Para detectar e evitar perigos, o pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica.• Observe os dados técnicos aqui mencionados e também os documentos em "Downloads". Na área de downloads você encontrará informações importantes como, p. ex., instruções de instalação, desenhos técnicos e dados 3D.• O funil de introdução de cabos não possui proteção contra toque. Jamais conecte ou desconecte o borne sob tensão. Devem ser tomadas precauções adequadas para garantir a proteção contra toque.• Para o cumprimento da tensão nominal, alinhar o terminal de cabo a direito e centrado e também encapsular o borne do lado interior.
-------------------------	---


Medidas

HDFKV 25-VP-DP - Borne de passagem



0708975

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

Desenho de medidas	
Passo	15,1 mm
Largura [w]	15,1 mm

Ensaio elétrico

Distâncias de isolamento e fuga | 1. Coordenação de isolamento

Grupo de material isolante	I
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensão de isolamento nominal (III/3)	500 V
Tensão de impulso nominal (III/3)	6 kV
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3)	5,5 mm
valor mínimo da distância de fuga (III/3)	6,3 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------

HDFKV 25-VP-DP - Borne de passagem



0708975

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

 UL certificado ID de certificação: E60425-19890329				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B	600 V	115 A	8 - 2	-
Usegroup C	600 V	115 A	8 - 2	-

 CSA ID de certificação: 13631				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
Usegroup B	600 V	100 A	8 - 2	-
Usegroup C	600 V	100 A	8 - 2	-

HDFKV 25-VP-DP - Borne de passagem



0708975

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0708975>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27141134

ETIM

ETIM 8.0

EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--