

US-EML (104X3,8) - Etiqueta



0800464

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800464>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 34, altura do campo de texto: 3,8 mm, largura do campo de texto: 104 mm

Suas vantagens

- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis
- As famílias de identificação UniSheet US-EML ... oferecem marcadores para a identificação de equipamentos na construção de controladores, instalações e quadros de comando
- As etiquetas pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
- As esteiras oferecem espaço para textos de função em campos de projeto
- Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente para ambientes hostis
- Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores

Dados comerciais

Código	0800464
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2419
Página de catálogo	Página 322 (C-3-2019)
GTIN	4046356606363
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,82 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,82 g
País de origem	PL

US-EML (104X3,8) - Etiqueta

0800464

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800464>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
-----------------	---

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	34
Número de anilhas de identificação por linha	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	50 µm
Espessura Cola	20 µm
Cola	Acrilato
Cor	branco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste

US-EML (104X3,8) - Etiqueta



0800464

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800464>

Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 150 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenagem	2 anos

Medidas

Largura	104 mm
Comprimento	3,8 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	104 mm
Altura do campo de texto	3,8 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

US-EML (104X3,8) - Etiqueta

0800464

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800464>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EML (104X3,8) - Etiqueta

0800464

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800464>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br