

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador termorretrátil, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 6,4 ... 19,1 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 20 m, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 20000 mm

Descrição do produto

Os identificadores termorretráteis contínuos da família de produtos WMS... são montáveis com o THERMOMARK E.CUTTER ou E.CUTTER/P em comprimentos de identificador individuais. Após o processo de impressão, montagem e aplicação, os identificadores termorretráteis identificados podem ser opcionalmente retraídos com aplicação manual do efeito do calor ou então fixados no cabo/condutor sem retração.

Suas vantagens

- Identificação permanente e imperdível de condutores individuais, condutores, cabos, mangueiras pneumáticas e outros corpos cilíndricos
- Alta flexibilidade, uma vez que, em combinação com a lâmina de corte e perfuração, podem ser realizados comprimentos de identificação individuais de 3,45 mm ... 2.000 mm (0,14" ... 78,7")
- Opcionalmente retrátil através de qualquer processo manual de aplicação de calor para se fixar na posição pretendida
- Grande cobertura diametral graças a uma proporção de retração de 3:1
- Comum e comprovado em todo o mundo na construção de máquinas e quadros de comando, na indústria de petróleo e do gás, bem como na indústria ferroviária

Dados comerciais

Código	0800295
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2216
GTIN	4046356625852
Peso por unidade (inclusive embalagem)	674,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	549 g
País de origem	CN

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Dados técnicos

Avisos

Indicação sobre a aplicação	Esse material somente pode ser trabalhado pelas impressoras de rolos THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 com um suporte de rolos externo.
Observação relativa ao material	O diâmetro do condutor mín. indicado do identificador termorretrátil se refere ao uso de material de identificação e não garante propriedades de isolamento no estado retraído. Dependendo do lote de material processado, assim como das condições de armazenamento e processamento, pode ocorrer uma redução do diâmetro máximo do condutor passível de inserção.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador termorretrátil
-----------------	------------------------------

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Medidas

Altura	33,4 mm
Comprimento do rolo	20000,00 mm

Medida externa

Diâmetro externo	6,4 mm ... 19,1 mm
------------------	--------------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	20000 mm
Altura do campo de texto	30 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	Poliolefino
Material base	Poliolefina
Taxa de retração	3:1
Substâncias	sem halogênio
Temperatura de retração	> 85 °C

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	6,4 mm ... 19,1 mm
---------------------------	--------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
--	-------------------------

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Resultado	Aprovado no teste
-----------	-------------------

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste
Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Aprovado no teste
Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Aprovado no teste
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Método B
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	5 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>



CSA

ID de certificação: 252259



cULus Recognized

ID de certificação: E310982_Vol2_Sec1

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMS 19,1 (EX30)R - Identificador termorretrátil



0800295

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800295>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br