

EMT (103X17)R YE - Tiras de encaixe



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800436>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de encaixe, para a identificação de controladores S7-300 da Siemens, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 17 mm, largura do campo de texto: 103 mm

Suas vantagens

- EMT (103x17)R YE é uma plaqueta de encaixe amarela para a identificação de controladores Siemens S7-300
- Devido ao contorno especial, as plaquetas de encaixe EMT (103x17)R permanecem fixas após a inserção na guia de fixação do controlador Siemens
- Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores EMT ... individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0800436
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2411
GTIN	4046356584005
Peso por unidade (inclusive embalagem)	407,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	99,99 g
País de origem	DE

EMT (103X17)R YE - Tiras de encaixe



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800436>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Gerätemarker
Área de aplicação	SIEMENS: controlador S7-300
Tipo de comando	para a identificação de controladores S7-300 da Siemens

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	500
Número de anilhas de identificação por linha	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Medidas

Largura	103,5 mm
Altura	17 mm
Profundidade	0,175 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	103 mm
Altura do campo de texto	17 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	175 µm
Cor	amarelo (RAL 1018)
Material base	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultado	Aprovado no teste
Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Aprovado no teste

EMT (103X17)R YE - Tiras de encaixe



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800436>

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenagem	2 anos

Montagem

Tipo de montagem	inserção
------------------	----------

EMT (103X17)R YE - Tiras de encaixe



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800436>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (103X17)R YE - Tiras de encaixe



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800436>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br