

GPE 22X12 WH - Material de gravação



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0806929>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Material de gravação, Folha, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 60, altura do campo de texto: 12 mm, largura do campo de texto: 22 mm

Suas vantagens

- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores GPE... individualmente após o seu pedido
- A folha adesiva utilizada garante uma alta aderência também em superfícies não planas
- Material em duas camadas
- O porta-plaquetas é composto por plaquetas individuais pré-fabricadas, autocolantes
- Gravável com o P1 ENGRAVING UNIT
- Facilmente identificáveis com o CMS-P1-PLOTTER

Dados comerciais

Código	0806929
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2415
GTIN	4017918145064
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,91 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,91 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	60
Número de anilhas de identificação por linha	4

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Espessura Cola	50 µm
Cola	Acrilato
Cor	branco (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 85 °C
Condições de armazenagem recomendadas	20 °C/50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	20 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	12 meses

Medidas

Largura	22 mm
Altura	12 mm

GPE 22X12 WH - Material de gravação



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0806929>

Profundidade	0,85 mm
--------------	---------

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Avisos

Geral	identificável com CMS
-------	-----------------------

GPE 22X12 WH - Material de gravação


0806929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0806929>



Desenhos

Desenho de medidas



GPE 22X12 WH - Material de gravação



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0806929>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 22X12 WH - Material de gravação



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0806929>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br