

CES-B16-SFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801659>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de vedação, com travamento parafusado, formato: B16, Número de luvas de cabos (pequeno): 8, material: PA (sem halogênio), cor: preto, comprimento: 120 mm, largura: 58 mm, altura: 20 mm

Suas vantagens

- Também aplicável em aberturas de painel padrão dos conectores industriais

Dados comerciais

Código	0801659
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CAX
GTIN	4046356674133
Peso por unidade (inclusive embalagem)	161,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	146,7 g
País de origem	PL

CES-B16-SFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801659>

Dados técnicos

Avisos

Indicação sobre a aplicação	Parafusos de fixação não incluídos no volume de fornecimento. A largura máxima da abertura de painel pode ir até 51 mm (em vez dos 35 mm como no caso do conector industrial).
-----------------------------	---


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura para luvas de cabo
Formato	B16
Tipo de moldura	Moldura de vedação

Dados de conexão

Torque de aperto	2 Nm ... 4 Nm (Parafuso de travamento) 1,8 Nm (Parafuso de fixação, M4 (ISO4762 / DIN912))
------------------	---

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	58 mm
Altura	20 mm
Comprimento	120 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	32 mm
Distância do furo de sondagem vertical	103 mm
Diâmetro do furo	5,5 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	35 mm
Comprimento recorte de montagem	86 mm

Dados de material

Material	PA (sem halogênio)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Valores característicos

Número de luvas de cabos	0 ... 8 (luvas pequenas, dependendo do número de luvas grandes montadas) 0 ... 2 (luvas grandes, dependendo do número de luvas pequenas montadas)
--------------------------	--

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP54
	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C (estático)

Montagem

Instrução de montagem	Parafuso de travamento M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, torque de 3 ... 4 Nm, 1 bucha grande ocupa o espaço de 4 buchas pequenas, parafusos de fixação M4 (ISO 4762/DIN 912), torque de 1,8 Nm
	A vedação plana fornecida deve ser colocada entre a parede e a moldura de vedação em caso de montagem na parede. IP54: em caso de montagem vertical da moldura de vedação/em caso de montagem horizontal da moldura de vedação (sentido de saída do cabo para baixo). IP65: em caso de utilização da luva cônica CES-SRC-BK/CES-LRC-BK e montagem vertical/montagem horizontal (sentido de saída do cabo para baixo) da moldura de vedação diretamente sobre a parede da caixa e utilização de um agrupador de cabos com 3,6 mm de largura (p. ex. artigo 3240744).


Desenhos

Desenho de medidas




Desenho com dimensões

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Desenho do diagrama



CES-B16-SFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801659>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801659>



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-B16-SFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801659>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,431 kg CO2e
---------	---------------