

# ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808642

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808642>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 5,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

## Suas vantagens

- Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
- Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
- O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0808642       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG21          |
| Chave de produto                       | BG2112        |
| GTIN                                   | 4017918180355 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,56 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,315 g       |
| País de origem                         | DE            |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo de produto | Marcador de terminais sem impressão |
| Passo           | 5 mm                                |
| Versão          | plano                               |

### Identificação

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 10 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 10 |
| Número de tiras de identificação             | 10 |

### Medidas

|         |      |
|---------|------|
| Largura | 5 mm |
| Passo   | 5 mm |

### Campo de texto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 5,15 mm |
| Altura do campo de texto  | 5,15 mm |

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | branco (RAL 9010)            |
| Material                                 | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
|------------------------|-------------------------------------------------|

#### Resistência à limpeza das inscrições

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |

#### Condições ambientais

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C             |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %              |

### Normas e disposições


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

### Montagem

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de montagem | encaixe |
|------------------|---------|

## Desenhos

Desenho do diagrama



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana



0808642

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0808642>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,005 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)