

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta, Rolo, prata, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2500, altura do campo de texto: 17,5 mm, largura do campo de texto: 26,5 mm

## Suas vantagens

- Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML ... são adequados em particular para a identificação de diferentes meios de produção na montagem de controladores, instalações e quadros de comando
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Os materiais EML ... estão indicados na UL
- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EM ... individualmente de acordo com suas expectativas
- Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0816883       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Chave comercial                        | BG24          |
| Chave de produto                       | BG2411        |
| GTIN                                   | 4046356107815 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 347,12 g      |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 340 g         |
| País de origem                         | DE            |

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Tipo de produto | Identificador de equipamento não impresso |
|-----------------|-------------------------------------------|

#### Identificação

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 2500                          |
| Número de anilhas de identificação por linha | 3                             |
| Tecnologia de identificação                  | Termotransferência para rolos |

### Montagem

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de montagem | cola |
|------------------|------|

### Dados de material

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Conforme RoHS      | sim                          |
| Espessura Película | 50 µm                        |
| Espessura Cola     | 24 µm                        |
| Cola               | Acrilato                     |
| Cor                | prata                        |
| Material           | Poliéster                    |
| Substâncias        | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Verificação de substâncias que interferem na pintura

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                | Aprovado no teste    |

#### Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
| Resultado              | Aprovado no teste                               |
| Duração do teste       | 96 h                                            |

#### Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Aprovado no teste                               |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                               |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                               |

#### Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado              | Aprovado no teste |

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta



0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
| Ciclos             | 2         |

## Teste de névoa salina

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 9227:2012-09 |
| Resultado              | Aprovado no teste       |

## Condições ambientais

|                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 150 °C                       |
| Temperatura ambiente (montagem)                             | > 5 °C                                  |
| Condições de armazenagem recomendadas                       | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 22 °C                                   |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %                                    |
| Capacidade de armazenamento                                 | 2 anos                                  |

## Medidas

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 26,5 mm |
| Altura       | 17,5 mm |
| Profundidade | 0,08 mm |

## Campo de texto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 26,5 mm |
| Altura do campo de texto  | 17,5 mm |

## Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



**CSA**

ID de certificação: 70191766



**cULus Recognized**

ID de certificação: MH48542

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EML (26,5X17,5)R SR - Etiqueta

0816883

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0816883>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)