

ESL 62X46 - Tiras de encaixe



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0809502>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tiras de encaixe, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 15, altura do campo de texto: 46 mm, largura do campo de texto: 62 mm



Suas vantagens

- O arquivo de material pode ser descarregado no software CLIP PROJECT, em Downloads - "Software update - Marking"
- Plaquetas de encaixe para identificadores de cabos em plástico

Dados comerciais

Código	0809502
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	5 Unidade
Chave de produto	BG2414
GTIN	4017918194437
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,688 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,92 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Geral	Imagem pode variar conforme a impressora a laser
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de bornes
Área de aplicação	Phoenix Contact: tiras de identificação para módulos Inline

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	15
Número de anilhas de identificação por linha	3

Medidas

Largura	62,00 mm
Altura	46,00 mm
Profundidade	0,15 mm
Comprimento	46 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	62 mm
Altura do campo de texto	46 mm

Dados de material

Espessura Película	135 µm
Cor	branco (RAL 9010)
Material base	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Aprovado no teste

Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência)
Requisito	$\geq 5 \text{ N}$
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Irradiação artificial.

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol (99%) [67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN EN ISO 22479:2022-08
------------------------	--------------------------

ESL 62X46 - Tiras de encaixe



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0809502>

Resultado	Aprovado no teste
Processo	Método B
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Montagem

Tipo de montagem	inserir
------------------	---------

ESL 62X46 - Tiras de encaixe



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0809502>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 62X46 - Tiras de encaixe



0809502

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0809502>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br