


UC-WMTBA (24X5) YE - Identificador de cabos



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0820439>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador de cabos, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 12, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 24 mm

Suas vantagens

- A família de identificação UniCard UC-WMTBA ... oferece identificadores para fixação de conectores de cabos comuns no mercado
- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
- Para a identificação de superfícies grandes de condutores e cabos, > 4 mm de diâmetro
- Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0820439
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG2317
GTIN	4046356286053
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,421 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,06 g
País de origem	PL

UC-WMTBA (24X5) YE - Identificador de cabos



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0820439>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de condutor não etiqueta
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	12
Número de anilhas de identificação por linha	4
Tecnologia de identificação	Tecnologia LED UV

Medidas

Largura	24 mm
Altura	10,62 mm
Profundidade	4 mm

Medida externa

Diâmetro externo	> 4 mm ... 136 mm
------------------	-------------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	24 mm
Altura do campo de texto	5 mm

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	> 4,00 mm
---------------------------	-----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste

UC-WMTBA (24X5) YE - Identificador de cabos



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0820439>

Duração do teste	96 h
------------------	------

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de agrupadores de cabos
------------------	----------------------------------

UC-WMTBA (24X5) YE - Identificador de cabos



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0820439>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMTBA (24X5) YE - Identificador de cabos



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0820439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,044 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br