

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - Identificador



0825375

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825375>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Identificador, Folha, violeta, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 ... 4,4 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 9



Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0825375
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2217
GTIN	4046356350471
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,348 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,348 g
País de origem	PL

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - Identificador



0825375

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825375>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de condutor não etiqueta
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	9
Número de anilhas de identificação por linha	3
Tecnologia de identificação	Tecnologia LED UV

Medidas

Largura	5,5 mm
Comprimento	30 mm

Medida externa

Diâmetro externo	2,8 mm ... 4,4 mm
------------------	-------------------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Cor	violeta (RAL 4005)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	2,8 mm ... 4,4 mm
---------------------------	-------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - Identificador



0825375

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825375>

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - Identificador



0825375

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825375>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT - Identificador



0825375

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825375>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br