

UC-EM (21X8) - Plaquetas de identificação de encaixe



0825507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825507>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plaquetas de identificação de encaixe, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 21 mm

Suas vantagens

- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos fácil e rapidamente com a BLUEMARK LED
- A família de etiquetagem UniCard UC-EM ... oferece marcadores para equipamentos e aparelhos de distribuição dos mais diversos fabricantes
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
- A grande faixa de temperatura permite a utilização das plaquetas tanto no quadro de comando como também no campo
- As esteiras oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código	0825507
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2417
Página de catálogo	Página 305 (C-3-2019)
GTIN	4046356364225
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,69 g
País de origem	PL

UC-EM (21X8) - Plaquetas de identificação de encaixe



0825507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825507>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	20
Número de anilhas de identificação por linha	5
Tecnologia de identificação	Tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste

UC-EM (21X8) - Plaquetas de identificação de encaixe



0825507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825507>

Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
---	-------------------

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Medidas

Largura	21 mm
Altura	8 mm
Profundidade	4 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	21 mm
Altura do campo de texto	8 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

UC-EM (21X8) - Plaquetas de identificação de encaixe



0825507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825507>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EM (21X8) - Plaquetas de identificação de encaixe



0825507

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825507>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,07 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br