

# SD-WMTB (47X10) VA - Suporte para luva de identificação para condutores



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826572>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte para luva de identificação para condutores, cores prat., não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 16 mm, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 47 mm

## Suas vantagens

- Montagem fácil com UNIFOX-CT M7,9
- A fixação é efetuada com agrupadores de cabos em aço inoxidável
- Marcador de cabos para a marcação de cabos e condutores com bitolas maiores
- Os marcadores individuais em aço inoxidável são inseridos nos respectivos suportes

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0826572       |
| Unidades por embalagem                 | 50 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG23          |
| Chave de produto                       | BG231A        |
| GTIN                                   | 4046356412940 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,623 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,545 g       |
| País de origem                         | SE            |

# SD-WMTB (47X10) VA - Suporte para luva de identificação para condutores



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826572>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tipo de produto | Porta-plaquetas |
|-----------------|-----------------|

### Medidas

|             |       |
|-------------|-------|
| Largura     | 10 mm |
| Comprimento | 47 mm |

### Dados de material

|          |                |
|----------|----------------|
| Cor      | cores prat.    |
| Material | Aço inoxidável |

### Cabos/condutores

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Diâmetro externo de linha | > 16,00 mm |
|---------------------------|------------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência) |
| Requisito              | ≥ 5 N                                           |
| Resultado              | Aprovado no teste                               |

### Teste Tesafilm

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
| Resultado              | Aprovado no teste                      |

### Resistência a UV

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)             |
| Resultado              | Aprovado no teste                                           |
| Duração do teste       | 96 h                                                        |
| Processo               | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |

### Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Aprovado no teste                               |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                               |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                               |

### Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste       | 168 h                              |

# SD-WMTB (47X10) VA - Suporte para luva de identificação para condutores



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826572>

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Água salgada (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Aprovado no teste |
|----------------------------------------|-------------------|

## Condições ambientais

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -80 °C ... 400 °C                                                              |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C                                                                          |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento                                 | 24 meses                                                                       |

## Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

## Montagem

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de agrupadores de cabos |
|------------------|----------------------------------|

# SD-WMTB (47X10) VA - Suporte para luva de identificação para condutores



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826572>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# SD-WMTB (47X10) VA - Suporte para luva de identificação para condutores



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826572>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)