

UC-WMCO 4,9 (12X5) - Identificador



0827733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827733>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 3,6 ... 4,9 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Suas vantagens

- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
- A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
- Assento fixo também quando houver vibrações
- Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0827733
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2217
GTIN	4046356445610
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,48 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,46 g
País de origem	PL

UC-WMCO 4,9 (12X5) - Identificador

0827733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827733>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de condutor não etiqueta
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	24
Número de anilhas de identificação por linha	6
Tecnologia de identificação	Tecnologia LED UV

Medidas

Largura	12 mm
Altura	5,75 mm
Profundidade	6,25 mm

Medida externa

Diâmetro externo	3,6 mm ... 4,9 mm
------------------	-------------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	12 mm
Altura do campo de texto	5 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	3,6 mm ... 4,9 mm
---------------------------	-------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

UC-WMCO 4,9 (12X5) - Identificador



0827733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827733>

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

UC-WMCO 4,9 (12X5) - Identificador

0827733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827733>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMCO 4,9 (12X5) - Identificador

0827733

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827733>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,07 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br