

SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Luva de identificação para condutores



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826255:B>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, impresso com a maiúscula: B, tamanho para gravação: 6,6 x 4,3 mm, amarelo, tipo de montagem: inserção

Dados comerciais

Código	0826255:B
Unidades por embalagem	250 Unidade
Quantidade mínima de pedido	250 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2221
GTIN	4046356425421
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,295 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,156 g
País de origem	SE

SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Luva de identificação para condutores



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826255:B>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador do condutor com inscrição
Versão	Perfil

Identificação

Compressão	B
------------	---

Montagem

Tipo de montagem	inserção
------------------	----------

Dados de material

Cor	amarelo
Material	Polivinilclorido
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	sem silicone e cádmio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultado	Aprovado no teste

Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência a temperatura de armazenamento

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Test Bb
Duração	96 h

SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Luva de identificação para condutores



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826255:B>

Temperatura de teste	105 °C
----------------------	--------

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Luva de identificação para condutores



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826255:B>

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	1 ano

Medidas

Largura	4,2 mm
Altura	9,5 mm
Comprimento	6,60 mm

Medida externa

Diâmetro externo	4 mm ... 10 mm
------------------	----------------

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

SD-WMS 10 (CH)R YE:B - Luva de identificação para condutores



0826255:B

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826255:B>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br