

SD-WMTB (70X10) - Suporte para luva de identificação para condutores



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826530>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte para luva de identificação para condutores, preto, não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 16 mm, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 70 mm

Suas vantagens

- Marcador de cabos para a marcação de cabos e condutores com bitolas maiores
- Os marcadores individuais impressos são inseridos nos respectivos suportes

Dados comerciais

Código	0826530
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG231A
GTIN	4046356414500
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,77 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,751 g
País de origem	SE

SD-WMTB (70X10) - Suporte para luva de identificação para condutores



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826530>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	10 mm
Comprimento	70 mm

Medida externa

Diâmetro externo	> 16 mm ... 136 mm
------------------	--------------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	70 mm
Altura do campo de texto	10 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material	PVC

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	> 16,00 mm
---------------------------	------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S

SD-WMTB (70X10) - Suporte para luva de identificação para condutores



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826530>

Ciclos	2
--------	---

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de agrupadores de cabos
------------------	----------------------------------

SD-WMTB (70X10) - Suporte para luva de identificação para condutores



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826530>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (70X10) - Suporte para luva de identificação para condutores



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0826530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br