

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Marcador de terminais, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 8,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 42, altura do campo de texto: 4,7 mm, largura do campo de texto: 7,4 mm

Suas vantagens

- A família de identificação UniCard UCT-TM... disponibiliza identificadores para produtos Phoenix Contact com ranhuras para plaqueta altas e planas, como p. ex. régua de bornes
- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos de modo simples, preciso e rápido com as impressoras de cartões
- As esteiras oferecem espaço adicional para informações do projeto ou textos de função que possam ser úteis mais tarde durante a montagem
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0828749
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2118
GTIN	4046356523615
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,397 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,957 g
País de origem	PL

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Termotransferência identificável
-------	----------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
Passo	8,2 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	42
Número de anilhas de identificação por linha	7
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV, etiquetagem direta a laser

Medidas

Largura	7,6 mm
Altura	6,3 mm
Profundidade	1,64 mm
Passo	8,2 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	7,4 mm
Altura do campo de texto	4,7 mm

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultado	Aprovado no teste

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
--	----------------------

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Resultado	Aprovado no teste
-----------	-------------------

Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-TMF 8 YE - Marcador de terminais



0828749

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828749>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,059 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br