

US-WMT (30X4) - Identificador de cabos



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828770>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador de cabos, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 14 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 42, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniSheet US-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	0828770
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2219
GTIN	4046356559850
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,15 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,528 g
País de origem	DE

US-WMT (30X4) - Identificador de cabos



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828770>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcadores de condutores
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	42
Número de anilhas de identificação por linha	14
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões

Medidas

Largura	30 mm
Altura	4,3 mm
Profundidade	0,5 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	30 mm
Altura do campo de texto	4 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material base	PVC
Substâncias	sem silicone

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	1,5 mm ... 14 mm
---------------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste

US-WMT (30X4) - Identificador de cabos



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828770>

n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem em sacos de plástico até à utilização.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	10 °C ... 30 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	40 % ... 70 %

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

US-WMT (30X4) - Identificador de cabos



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828770>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (30X4) - Identificador de cabos



0828770

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828770>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br