

# UC-WMTB (44X15) BU - Identificador de cabos



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828381>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador de cabos, Folha, azul, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 44 mm

## Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniCard UC-WMTB ... oferece marcadores para fixação por abraçadeira comum no mercado
- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
- Para a identificação de superfícies grandes de condutores e cabos, > 7 mm de diâmetro
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0828381       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG23          |
| Chave de produto                       | BG2317        |
| GTIN                                   | 4046356485418 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,53 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,3 g         |
| País de origem                         | PL            |

# UC-WMTB (44X15) BU - Identificador de cabos



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828381>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de produto                              | Marcadores de condutores |
| Identificação                                |                          |
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 4                        |
| Número de anilhas de identificação por linha | 1                        |
| Tecnologia de identificação                  | Tecnologia LED UV        |
| Bitola mín.                                  | 16 mm²                   |

### Medidas

|              |        |
|--------------|--------|
| Largura      | 60 mm  |
| Altura       | 15 mm  |
| Profundidade | 1,2 mm |

### Medida externa

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro externo | > 7 mm ... 136 mm |
|------------------|-------------------|

### Campo de texto

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largura do campo de texto | 44 mm |
| Altura do campo de texto  | 15 mm |

### Dados de material

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conforme RoHS                                                                  | sim                          |
| Cor                                                                            | azul (RAL 5015)              |
| Material                                                                       | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94                                       | V2                           |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C                       |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22      | HL 1 - HL 2                  |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23      | HL 1 - HL 2                  |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24      | HL 1 - HL 2                  |
| Substâncias                                                                    | sem silicone e sem halogênio |

### Cabos/condutores

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Diâmetro externo de linha | > 7,00 mm |
|---------------------------|-----------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Verificação de substâncias que interferem na pintura

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                | Aprovado no teste    |

# UC-WMTB (44X15) BU - Identificador de cabos



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828381>

## Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
| Resultado              | Aprovado no teste                               |
| Duração do teste       | 96 h                                            |

## Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Aprovado no teste                                                                      |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                                                                      |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                                                                      |

## Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado              | Aprovado no teste |
| Nível de atmosfera     | AHT 1,0 S         |
| Ciclos                 | 2                 |

## Teste de névoa salina

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado              | Aprovado no teste         |

## Condições ambientais

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 120 °C                                                                                                |
| Condições de armazenagem recomendadas                       | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C                                                                                                            |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %                                                                                                             |

## Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

## Normas

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Normas / Determinações | EN 45545-2 |
|------------------------|------------|

## Montagem

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de agrupadores de cabos |
|------------------|----------------------------------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Identificador de cabos



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828381>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMTB (44X15) BU - Identificador de cabos



0828381

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828381>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Mudanças climáticas

|         |             |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 0,1 kg CO2e |
|---------|-------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)