

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plaqueta de plástico, Cartão, prata, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 85,6 mm

Suas vantagens

- Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94
- Os marcadores em forma de cartões uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- Os marcadores e etiquetas pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- A família de etiquetagem UniSheet US-EMLP ... oferece marcadores de equipamentos autocolantes com alta capacidade de aderência

Dados comerciais

Código	0828908
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2419
GTIN	4046356559195
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17,9 g
País de origem	DE

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
-----------------	---

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	2
Número de anilhas de identificação por linha	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	500 µm
Espessura Cola	50 µm
Cola	Acrilato
Cor	prateado
Material	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	10 °C ... 30 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	40 % ... 70 %
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenagem	12 meses

Medidas

Largura	84,9 mm
Altura	53,7 mm
Profundidade	0,55 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	85,6 mm
Altura do campo de texto	54 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>



CSA

ID de certificação: 70191766

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (85,6X54) SR - Plaqueta de plástico



0828908

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828908>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br