

US-EMP (40X17) - Plaquetas de identificação de encaixe



0829437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829437>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 16, altura do campo de texto: 17 mm, largura do campo de texto: 40 mm

Suas vantagens

- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- Os marcadores e etiquetas pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- A família de identificação UniSheet US-EMP ... oferece marcadores para a montagem em molduras de placas CARRIER EMP ... existentes
- Placa de marcação para porta-plaquetas para réguas de bornes UBE/D

Dados comerciais

Código	0829437
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2419
Página de catálogo	Página 317 (C-3-2019)
GTIN	4046356562218
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,05 g
País de origem	DE

US-EMP (40X17) - Plaquetas de identificação de encaixe



0829437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829437>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	16
Número de anilhas de identificação por linha	2
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões

Montagem

Tipo de montagem	inserir
------------------	---------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	300 µm
Cor	branco (RAL 9010)
Material	PVC
	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste

US-EMP (40X17) - Plaquetas de identificação de encaixe



0829437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829437>

Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem em local fresco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	10 °C ... 25 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	35 % ... 65 %
Capacidade de armazenamento	12 meses (ver a data da embalagem)

Medidas

Largura	40 mm
Altura	16,85 mm
Profundidade	0,3 mm
Espessura	0,30 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	40 mm
Altura do campo de texto	17 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

US-EMP (40X17) - Plaquetas de identificação de encaixe



0829437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829437>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (40X17) - Plaquetas de identificação de encaixe



0829437

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829437>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br