

US-EMSP (75,6X54) YE - Identificador de equipamentos



0828929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828929>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador de equipamentos, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: parafusar, rebitar, Quantidade de plaquetas de identificação: 2, altura do campo de texto: 54 mm, largura do campo de texto: 75,6 mm

Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniSheet US-EMSP... oferece marcadores para a fixação com parafusos ou rebites
- Os marcadores e etiquetas pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD

Dados comerciais

Código	0828929
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2419
GTIN	4046356559690
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,13 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,2 g
País de origem	DE

US-EMSP (75,6X54) YE - Identificador de equipamentos



0828929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828929>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
-----------------	---

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	2
Número de anilhas de identificação por linha	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	parafusar, rebitar
------------------	--------------------

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	500 µm
Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PVC
	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste

US-EMSP (75,6X54) YE - Identificador de equipamentos



0828929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828929>

Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	12 meses

Medidas

Largura	84,9 mm
Altura	53,7 mm
Profundidade	0,5 mm
Diâmetro do furo	3,20 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	75,6 mm
Altura do campo de texto	54 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

US-EMSP (75,6X54) YE - Identificador de equipamentos



0828929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828929>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMSP (75,6X54) YE - Identificador de equipamentos



0828929

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828929>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
---	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br