

US-WMTB (29X8) YE - Identificador de cabos



0828959

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828959>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador de cabos, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 13 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 29 mm

Suas vantagens

- Os marcadores em forma de cartões uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- A família de etiquetagem UniSheet US-WMTB... oferece marcadores para fixação mediante agrupador de cabos comum no mercado
- As tiras de identificação pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
- Os cartões oferecem espaço para textos de função

Dados comerciais

Código	0828959
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG2319
GTIN	4046356559904
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,18 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,18 g
País de origem	DE

US-WMTB (29X8) YE - Identificador de cabos



0828959

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828959>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcadores de condutores
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	24
Número de anilhas de identificação por linha	6
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões

Medidas

Largura	29 mm
Altura	16 mm
Profundidade	0,5 mm

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	sem silicone

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	> 13,00 mm
---------------------------	------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

US-WMTB (29X8) YE - Identificador de cabos



0828959

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828959>

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	12 meses

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de agrupadores de cabos
------------------	----------------------------------

US-WMTB (29X8) YE - Identificador de cabos



0828959

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828959>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WMTB (29X8) YE - Identificador de cabos



0828959

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0828959>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br