

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830456>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Placa de aviso, Folha, amarelo/preto, identificado: Seta tipo raio e impressão em alemão, inglês: tensão Voltagem, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4



Dados comerciais

Código	0830456
Unidades por embalagem	5 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG2
Chave de produto	BG2511
GTIN	4046356717809
Peso por unidade (inclusive embalagem)	22,18 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	19,6 g
País de origem	DE

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830456>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcadores de instalações
Área de aplicação	Placas de advertência
	Identificação de advertência conforme ISO 7010
Formato	Triângulo

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	4
Número de anilhas de identificação por linha	2
Compressão	Seta tipo raio e impressão em alemão, inglês: tensão Voltagem
Tecnologia de identificação	Impressão laser de escritório

Medidas

Largura	100 mm
Altura	118 mm
Comprimento	100 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	50 µm
Cola	Acrilato
Cor	amarelo/preto
Material	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830456>

Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
---	-------------------

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

PML-W201 (100X100) - Placa de aviso



0830456

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830456>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br