

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, Folha, vermelho, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 2,5 ... 4,7 mm, tipo de montagem: de enfiar, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 45, altura do campo de texto: 5,5 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniCard UCT-WMS ... oferece marcadores para enfiar nos condutores
- Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser fácil, rapidamente impressos com precisão com a THERMOMARK CARD e a BLUEMARK LED
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata

Dados comerciais

Código	0830209
Unidades por embalagem	6 Unidade
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG2218
GTIN	4046356629782
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,533 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	12 g
País de origem	PL

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Termotransferência identificável
-------	----------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de condutor não etiqueta
Passo	5,2 mm
Versão	Formato de cartão

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	45
Número de anilhas de identificação por linha	9
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões

Medidas

Largura	12,12 mm
Altura	6 mm
Profundidade	7,05 mm
Passo	5,2 mm

Medida externa

Diâmetro externo	2,5 mm ... 4,7 mm
------------------	-------------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	12 mm
Altura do campo de texto	5,5 mm

Dados de material

Cor	vermelho fogo (RAL 3000)
Material	PC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	2,5 mm ... 4,7 mm
---------------------------	-------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultado	Aprovado no teste

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência)
Requisito	$\geq 5 \text{ N}$
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Método B
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

Montagem

Tipo de montagem	de enfiar
------------------	-----------

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Luva de identificação para condutores



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830209>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br