

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 88, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 8,8 mm

## Suas vantagens

- Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94
- Os marcadores em forma de cartões uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- Os marcadores e etiquetas pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- A família de etiquetagem UniSheet US-EMLP ... oferece marcadores de equipamentos autocolantes com alta capacidade de aderência

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0830303       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG24          |
| Chave de produto                       | BG2419        |
| GTIN                                   | 4046356715119 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 18,58 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,95 g       |
| País de origem                         | DE            |

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de produto                              | Gerätemarker                                                  |
| Identificação                                |                                                               |
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 88                                                            |
| Número de anilhas de identificação por linha | 11                                                            |
| Tecnologia de identificação                  | Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV |

### Medidas

|              |          |
|--------------|----------|
| Largura      | 14,90 mm |
| Altura       | 8,70 mm  |
| Profundidade | 0,55 mm  |

### Dados de material

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Conforme RoHS      | sim               |
| Espessura Película | 500 µm            |
| Espessura Cola     | 50 µm             |
| Cola               | Acrilato          |
| Cor                | branco (RAL 9010) |
| Material           | PVC               |
| Substâncias        | sem silicone      |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Verificação de substâncias que interferem na pintura

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                | Aprovado no teste    |

#### Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
| Resultado              | Aprovado no teste                               |
| Duração do teste       | 96 h                                            |

#### Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Aprovado no teste                               |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                               |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                               |

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado              | Aprovado no teste |
| Nível de atmosfera     | AHT 1,0 S         |
| Ciclos                 | 2                 |

## Teste de névoa salina

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado              | Aprovado no teste         |

## Condições ambientais

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -30 °C ... 80 °C                                                                                                 |
| Condições de armazenagem recomendadas                       | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C                                                                                                            |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %                                                                                                             |
| Capacidade de armazenamento                                 | 12 meses                                                                                                         |

## Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

## Montagem

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de montagem | cola |
|------------------|------|

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>



**CSA**

ID de certificação: 70191766

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (8,8X15) - Plaqueta de plástico



0830303

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830303>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)