# US-EMLP (8,8X15) SR - Plaqueta de plástico

0830317

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830317

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Plaqueta de plástico, Cartão, prata, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 88, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 8,8 mm

## Suas vantagens

- Classe de inflamabilidade do material de PVC corresponde a V0 em conformidade com UL 94

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 0830317 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG24 |
| Chave de produto | BG2419 |
| GTIN | 4046356715133 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,95 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,39 g |
| País de origem | DE |

# Dados técnicos

## Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Identificador de equipamento não impresso |

Identificação

| | |
|---|---|
| Quantidade de plaquetas de identificação | 88 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 11 |
| Tecnologia de identificação | Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV |

## Montagem

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | cola |

## Dados de material

| | |
|---|---|
| Conforme RoHS | sim |
| Espessura Película | 500 µm |
| Espessura Cola | 50 µm |
| Cola | Acrilato |
| Cor | prateado |
| Material | PVC |
| Substâncias | sem silicone |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

| | |
|---|---|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |

Resistência a UV

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |

Resistência à limpeza das inscrições

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] | Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] | Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste |

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |

| | |
|---|---|
| Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
| Ciclos | 2 |

Teste de névoa salina

| | |
|---|---|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
| Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
| Capacidade de armazenamento | 12 meses |

## Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 8,7 mm |
| Altura | 14,9 mm |
| Profundidade | 0,55 mm |

Campo de texto

| | |
|---|---|
| Largura do campo de texto | 8,8 mm |
| Altura do campo de texto | 15 mm |

## Normas e disposições

| | |
|---|---|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830317

**CSA**
ID de certificação: 70191766

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br