

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, amovível



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta, amovível, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 4000, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Suas vantagens

- A etiqueta EML-RM é adequada para uma identificação temporária
- A etiqueta adere bem e confiavelmente mas, se necessário, também pode ser removida facilmente sem deixar qualquer resíduo. Ela não é reutilizável após a remoção
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Os materiais EML-RM ... estão indicados na UL
- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EML-RM ... individualmente de acordo com suas expectativas

Dados comerciais

Código	0830529
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2411
GTIN	4046356720007
Peso por unidade (inclusive embalagem)	224,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	224,2 g
País de origem	US

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, amovível



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Gerätemarker
Propriedade do produto	removível

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	4000
Número de anilhas de identificação por linha	5
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 15 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	15 mm
Altura	6 mm
Profundidade	0,07 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	15 mm
Altura do campo de texto	6 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, amovível

0830529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>



cULus Recognized

ID de certificação: MH48542

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, amovível



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-RM (15X6)R - Etiqueta, amovível



0830529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br