

# SBS 6:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador



1007222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1007222>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cartelas de identificador, Cartão, branco, não impresso, identificável com: Caneta de gravação, tipo de montagem: encaixe, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 6,1 mm

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1007222       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG21          |
| Chave de produto                       | BG2113        |
| GTIN                                   | 4017918012830 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,59 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4,411 g       |
| País de origem                         | DE            |

## Dados técnicos

### Avisos

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Geral | identificável com CMS |
|-------|-----------------------|

### Propriedades do artigo

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo de produto | Marcador de terminais sem impressão |
| Passo           | 6 mm                                |

### Identificação

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 250 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 10  |

### Medidas

|              |        |
|--------------|--------|
| Largura      | 6,1 mm |
| Altura       | 6 mm   |
| Profundidade | 0,3 mm |
| Passo        | 6 mm   |

### Campo de texto

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largura do campo de texto | 6,1 mm |
| Altura do campo de texto  | 6 mm   |

### Dados de material

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Cor      | branco (RAL 9010)   |
| Material | Acetato de celulose |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Verificação de substâncias que interferem na pintura

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado                                                                | Aprovado no teste    |

#### Verificação de substâncias que interferem na pintura

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado                                                                | Aprovado no teste       |

#### Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito              | ≥ 5 N                                        |
| Resultado              | Aprovado no teste                            |

#### Teste Tesafilm

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado              | Aprovado no teste                             |

## Resistência a UV

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência)             |
| Resultado              | Aprovado no teste                                           |
| Duração do teste       | 96 h                                                        |
| Processo               | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |

## Resistência a temperatura de armazenamento

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado              | Aprovado no teste                       |
| Processo               | Test Bb                                 |
| Duração                | 96 h                                    |
| Temperatura de teste   | 110 °C                                  |

## Resistência à temperatura

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste       | 240 h                                     |
| Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste                         |

## Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03            |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                               |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                               |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Aprovado no teste                               |

## Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Especificação de teste                | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste                      | 168 h                              |
| Água salgada (350 g/l)<br>[CAS No. -] | Aprovado no teste                  |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]        | Aprovado no teste                  |
| IRM 901                               | Aprovado no teste                  |
| IRM 902                               | Aprovado no teste                  |
| IRM 903                               | Aprovado no teste                  |

## Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado              | Aprovado no teste        |
| Processo               | Método B                 |
| Ciclos                 | 2                        |

## Teste de névoa salina

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado              | Aprovado no teste                             |

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1007222>

|                  |      |
|------------------|------|
| Duração do teste | 96 h |
|------------------|------|

#### Condições ambientais

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -30 °C ... 125 °C                                                              |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C                                                                          |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento                                 | 2 anos                                                                         |

#### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

#### Montagem

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de montagem | encaixe |
|------------------|---------|

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1007222>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1007222>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)