

KMK 1 - Identificador de cabos de plástico



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830745>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Identificador de cabos de plástico, transparente, não impresso, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 25 mm



Suas vantagens

- Marcadores plásticos de cabo para placas de encaixar, para montagem de agrupadores de cabos
- Marcadores de cabos de plástico para identificação e agrupamento de condutores e cabos no interior
- Os marcadores estão equipados com olhais e são fixados com agrupadores de cabos
- A placa de encaixe com inscrição é protegida contra impurezas através da tampa de fechamento

Dados comerciais

Código	0830745
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG231A
Página de catálogo	Página 234 (C-3-2019)
GTIN	4046356738583
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,99 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,955 g
País de origem	PL

KMK 1 - Identificador de cabos de plástico



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830745>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas Cabo
Versão	Conjunto de fixação

Medidas

Largura	6 mm
Altura	6 mm
Comprimento	25 mm

Medida externa

Diâmetro externo	6 mm ... 50 mm
------------------	----------------

Campo de texto

Largura do campo de texto	25 mm
Altura do campo de texto	6 mm

Dados de material

Cor	transparente
Material	Polietileno
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	≥ 6,00 mm
---------------------------	-----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h

KMK 1 - Identificador de cabos de plástico



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830745>

Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Aprovado no teste
Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Aprovado no teste
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	2 anos

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de agrupadores de cabos
------------------	----------------------------------

KMK 1 - Identificador de cabos de plástico



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830745>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 1 - Identificador de cabos de plástico



0830745

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0830745>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br