

PML-T109 (52X560)R - Marcador de tubulação



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014246>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Marcador de tubulação, Rolo, marrom/preto, pré-impresso, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250



Suas vantagens

- Marcador de tubulação para colar, sem impressão
- Apropriadas para aplicação interior e exterior
- Identificação de tubulações conforme DIN 2403
- Em combinação com as placas de substâncias perigosas PML-GHS, é possível uma identificação conforme o regulamento alemão de substâncias perigosas (GefStoffV)
- Elevada aderência
- Pontas de seta finamente perfuradas permitem uma separação fácil da ponta desnecessária
- Elevada resistência à temperatura
- Grupo 9 (líquidos não inflamáveis)
- Porta-rolos externo para a THERMOMARK ROLL, para diâmetro externo de rolos até 500 mm

Dados comerciais

Código	1014246
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG26
Chave de produto	BG2611
Página de catálogo	Página 382 (C-3-2019)
GTIN	4046356784429
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.731 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.731 g
País de origem	DE

PML-T109 (52X560)R - Marcador de tubulação



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014246>

Dados técnicos

Avisos

Geral	Este artigo só pode ser usado com o rolo de THERMOMARK ROLL X 1 ou com um suporte de rolo externo!
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de instalações não impresso
Área de aplicação	Placas de tubulação
	Identificação de tubulações conforme DIN 2403
Formato	Retângulo

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	250
--	-----

Medidas

Largura	560 mm
Altura	52 mm
Comprimento	52 mm
Diâmetro	0,00 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	50 µm
Cola	Acrilato
Cor	multicolor
	marrom (RAL 8028)
	preto (RAL 9005)
Material	Poliéster

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste

PML-T109 (52X560)R - Marcador de tubulação



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014246>

Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
---	-------------------

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 150 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro.
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

PML-T109 (52X560)R - Marcador de tubulação



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014246>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T109 (52X560)R - Marcador de tubulação



1014246

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014246>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br