

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014296>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta, Cartão, azul, não impresso, identificável com: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 2, altura do campo de texto: 70 mm, largura do campo de texto: 104 mm

Suas vantagens

- Placas combinadas para colar
- Apropriadas para aplicação interior e exterior
- Os marcadores cumprem a norma internacional conforme ISO 7010
- Elevada aderência
- Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente mesmo para ambientes hostis
- Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados

Dados comerciais

Código	1014296
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG2419
GTIN	4046356786683
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,17 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,04 g
País de origem	DE

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014296>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificador de equipamento não impresso
Área de aplicação	Etiquetas combinadas
Formato	Retângulo

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	2
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

Dados de material

Espessura Película	60 µm
Espessura Cola	25 µm
Cola	Acrilato
Cor	azul (RAL 5015)
Material	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 10 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	22 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	104 mm
Altura	70 mm
Profundidade	0,07 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	104 mm
Altura do campo de texto	70 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014296>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLF (104X70) BU - Etiqueta

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014296>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br