

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de fusível, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão de encaixe, largura: 9,9 mm, altura: 45,4 mm, cor: preto

Dados comerciais

Código	0920478
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918010263
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,52 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,62 g
País de origem	PL

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Com fusível defeituoso o circuito de corrente seguinte está energizado.
------------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Fusível
-----------------	---------

Características elétricas

Corrente nominal I_N	6,3 A
Fusível	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
Indicação luminosa de faixa de tensão	30 V AC ... 60 V AC

Dados da entrada

Indicação luminosa de faixa de tensão	30 V AC ... 60 V AC
---------------------------------------	---------------------

Dados de conexão

Corrente nominal	6,3 A
Tensão nominal	400 V

Medidas

Largura	9,9 mm
Altura	45,4 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Grupo de material isolante	CTI 600
Material isolante	PA
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130	aprovado

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

(ASTM E 662)	
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>



CSA

ID de certificação: 13631

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	300 V	10 A	-	-



EAC

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00714

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILED 60 - Conector de fusível



0920478

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0920478>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br