PAB-SK 15 - Porta-plaquetas

1013287

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1013287

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-plaquetas, transparente, não impresso, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Suas vantagens

- Fixação forte e a melhor aderência possível em superfícies comuns de dispositivos
- Porta-plaquetas autoadesivo para a identificação de dispositivos e componentes
- Estes materiais de suportes são equipados p. ex. com UC-WMT ... e EMT ...

Dados comerciais

Código	1013287
Unidades por embalagem	500 PA
Chave comercial	BG24
Chave de produto	BG241A
GTIN	4017918013691
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,384 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,312 g
País de origem	SE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas

Medidas

Largura	15 mm
Altura	9 mm
Profundidade	3,6 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	15 mm
Altura do campo de texto	4 mm

Dados de material

Espessura Cola	500 µm
Cola	Acrilato
Cor	transparente
Material	PVC
Material base	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a temperatura de armazenamento

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Test Bb
Duração	96 h
Temperatura de teste	80 °C

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Montagem

Tipo de montagem	cola

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br