

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa de aviso, Cartão, amarelo/preto, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Suas vantagens

- UniSheet - placas de advertência para colar, sem impressão
- Apropriadas para aplicação interior e exterior
- As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
- Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares

Dados comerciais

Código	1014132
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG26
Chave de produto	BG2619
GTIN	4046356786423
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,11 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,724 g
País de origem	DE

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Plant marker
Área de aplicação	Placas de advertência
	Identificação de advertência conforme ISO 7010
Formato	Triângulo

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	4
Tecnologia de identificação	Termotransferência para esteiras e cartões

Medidas

Largura	50 mm
Altura	56,63 mm
Profundidade	0,08 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	50 mm
Altura do campo de texto	50 mm

Dados de material

Espessura Película	60 µm
Espessura Cola	25 µm
Cola	Acrilato
Cor	amarelo/preto
Material	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos

Especificação de teste	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência)
Requisito	≥ 5 N
Resultado	Aprovado no teste

Teste Tesafilm

Especificação de teste	DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade)
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h
Processo	Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Resistência à temperatura

Especificação de teste	ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência)
Duração do teste	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Aprovado no teste

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Aprovado no teste

Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis

Especificação de teste	ISO 175:2010 (norma de referência)
Duração do teste	168 h
Água salgada (350 g/l) [CAS No. -]	Aprovado no teste
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Aprovado no teste
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Aprovado no teste
IRM 901	Aprovado no teste
IRM 902	Aprovado no teste
IRM 903	Aprovado no teste

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Aprovado no teste
Processo	Método B
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 10 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	22 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-W200 (50X50) - Placa de aviso



1014132

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br