

PML-P100 (D50)R - Placa de proibição



1014225

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014225>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa de proibição, Rolo, vermelho/branco, identificado, identificável com: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm

Suas vantagens

- As placas de proibição pré-impressas a cores PML-P ... sem símbolo permitem a criação individual de avisos de proibição
- A etiqueta é composta por uma película de PVC macia e altamente flexível que se adapta a superfícies irregulares
- As placas de proibição cumprem a norma internacional conforme ISO 7010
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores PLM-P ... individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código	1014225
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG26
Chave de produto	BG2611
GTIN	4046356784771
Peso por unidade (inclusive embalagem)	443,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	390 g
País de origem	DE

PML-P100 (D50)R - Placa de proibição



1014225

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014225>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Placa de proibição, sem impressão
Área de aplicação	Placas de proibição
	Identificação de proibições conforme ISO 7010
Formato	redondo

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	500
Número de anilhas de identificação por linha	1

Medidas

Diâmetro	50,00 mm
----------	----------

Campo de texto

Largura do campo de texto	50 mm
Altura do campo de texto	50 mm

Dados de material

Espessura Película	60 µm
Espessura Cola	25 µm
Cola	Acrilato
Cor	vermelho/branco
Material	PVC
Substâncias	sem silicone

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 90 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 10 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	22 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

PML-P100 (D50)R - Placa de proibição



1014225

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014225>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-P100 (D50)R - Placa de proibição



1014225

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014225>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br