

# PMM (EX20)R YE - Placa magnética



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014305>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa magnética, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: de aderência magnética, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 15 m, altura do campo de texto: 20 mm, largura do campo de texto: 15000 mm

## Suas vantagens

- As placas magnéticas em rolos permitem uma solução de marcação individual e flexível, por exemplo para identificação de depósitos
- Alta aderência
- A fita magnética flexível adere também a objetos redondos a partir de 12 mm de raio
- Fita magnética revestida com película de poliéster
- Placas magnéticas, sem impressão

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1014305       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Chave comercial                        | BG26          |
| Chave de produto                       | BG2611        |
| GTIN                                   | 4046356786096 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 626,5 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 626,5 g       |
| País de origem                         | BE            |

# PMM (EX20)R YE - Placa magnética



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014305>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de produto        | Marcadores de instalações |
| Área de aplicação      | Placas magnéticas         |
|                        | Armazenamento/logística   |
| Propriedade do produto | magnético                 |

### Identificação

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 1                             |
| Número de anilhas de identificação por linha | 1                             |
| Tecnologia de identificação                  | Termotransferência para rolos |

### Medidas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Altura              | 20 mm   |
| Profundidade        | 0,6 mm  |
| Comprimento do rolo | 15,00 m |

### Campo de texto

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largura do campo de texto | 15000 mm |
| Altura do campo de texto  | 20 mm    |

### Dados de material

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cor          | amarelo (RAL 1018) |
| Material     | Fita magnética     |
| Revestimento | Folha de poliéster |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
| Resultado              | Aprovado no teste                               |
| Duração do teste       | 96 h                                            |

#### Resistência à limpeza das inscrições

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                                                     | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Aprovado no teste                               |
| n-hexano<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Aprovado no teste                               |
| Água + benzina para lavagem<br>[CAS No. 64742-82-1] | Aprovado no teste                               |

#### Condições ambientais

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                       | -30 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transport) | 23 °C            |

# PMM (EX20)R YE - Placa magnética



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014305>

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| e)                                                   |      |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |

## Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

## Montagem

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | de aderência magnética |
|------------------|------------------------|

# PMM (EX20)R YE - Placa magnética



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014305>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# PMM (EX20)R YE - Placa magnética



1014305

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014305>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)