

PMM (EX25)R YE - Placa magnética



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014308>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa magnética, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: de aderência magnética, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 15 m, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 15000 mm

Suas vantagens

- As placas magnéticas em rolos permitem uma solução de marcação individual e flexível, por exemplo para identificação de depósitos
- Alta aderência
- A fita magnética flexível adere também a objetos redondos a partir de 12 mm de raio
- Fita magnética revestida com película de poliéster
- Placas magnéticas, sem impressão

Dados comerciais

Código	1014308
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG26
Chave de produto	BG2611
GTIN	4046356786126
Peso por unidade (inclusive embalagem)	756,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	756,1 g
País de origem	BE

PMM (EX25)R YE - Placa magnética



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014308>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcadores de instalações
Área de aplicação	Placas magnéticas
	Armazenamento/logística
Propriedade do produto	magnético

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	1
Número de anilhas de identificação por linha	1
Tecnologia de identificação	Termotransferência para rolos

Medidas

Altura	25 mm
Profundidade	0,6 mm
Comprimento do rolo	15,00 m

Campo de texto

Largura do campo de texto	15000 mm
Altura do campo de texto	25 mm

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	Fita magnética
Revestimento	Folha de poliéster

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transport)	23 °C

PMM (EX25)R YE - Placa magnética



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014308>

e)	
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	de aderência magnética
------------------	------------------------

PMM (EX25)R YE - Placa magnética

1014308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014308>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMM (EX25)R YE - Placa magnética



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1014308>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br