

TESTFOX CC-1 - Multímetro



1212211

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212211>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Multímetro-licate amperímetro, para medições de tensão contínua e alternada, medições de corrente contínua e alternada e de resistência, processo de medição TRUE RMS.

Suas vantagens

- Os amperímetros podem ser aplicados com tensões até 600 V, categoria III
- Todas as faixas de medição estão protegidas contra sobrecarga
- Eles reúnem as funções de um multímetro digital com as de um amperímetro
- Em caixa compacta e prática, por isso ideal para espaços apertados

Dados comerciais

Código	1212211
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH33
Chave de produto	BH3332
GTIN	4046356449809
Peso por unidade (inclusive embalagem)	501,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	501,3 g
País de origem	TW

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Processo de medição TRUE RMS
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta de medição
Versão	True RMS
Tipo de indicação	4.000 dígitos

Características elétricas

Categoria de medição	CAT III 300 V / CAT II 600 V
Fonte de alimentação	2 x micro-bateria 1,5V, LR03, AAA

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP30

Normas e disposições

Testes	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
--------	------------------------------

TESTFOX CC-1 - Multímetro



1212211

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212211>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27200312

ETIM

ETIM 9.0

EC000380

UNSPSC

UNSPSC 21.0

41113600

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br