

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector reto M12 SPEEDCON, comprimento de cabo: 3 m

Dados comerciais

Código	1401481
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	50 Unidade
Chave de produto	AF1CMA
GTIN	4046356559294
Peso por unidade (inclusive embalagem)	191,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	185,58 g
País de origem	PL

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Número de pólos	8
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominal I_N	2 A

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
------------------	-----------------------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12 SPEEDCON
Número de pólos	8
Tipo de travamento	SPEEDCON
Tipo de codificação	A

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Conexão 2

Formato	Conector reto M12 SPEEDCON
Número de pólos	8
Tipo de travamento	SPEEDCON

Cabos/condutores

Extensão da linha	3 m
-------------------	-----

PUR sem halogênio preto [PUR]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	53 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	8
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor linha de sinal	32x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	8x 0,25 mm ² (Linha de sinal)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,17 mm ±0,02 mm
Diâmetro externo de linha	5,90 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho
Densidade de parede da isolamento	ca. 0,20 mm
Espessura da parede Revestimento exterior	ca. 0,50 mm
Trançado total	8 condutores no núcleo como alma
Cobertura visual da blindagem	85 %
Máx. resistência de condutores	≤ 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V AC
Tensão de teste	≥ 3000 V AC (Teste de faísca)
Tensão de teste condutor/blindagem	≥ 2000,00 V AC (para 60 s)
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	5 x D

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Raio de flexão mínimo, de posição flexível	10 x D
Menor raio do dobrador, disposição fixa	30 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	59 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Ciclos de torção: ≥ 1000000 , Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815 conforme IEC 60754-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL FT-2 conforme UL 758/1581 (horizontal) conforme UL 758/1581 FT2 conforme DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme IEC 60811-404
Outras resistências	à prova de hidrólise e micróbios resistente a água do mar desgaste reduzido com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A)
Propriedades especiais	próprio para porta-cabos
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto, blindado

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto, blindado

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Desenho do diagrama



Imagem com pólos plugue M12, 8 pólos, vista lado do pino

Diagrama de circuitos



Alocação de conexão plugue/soquete M12

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
-------------	----------

SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - Cabo para sensor/atuador



1401481

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401481>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br