

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M8, codificação: B, para Soquete reto M8, codificação: B, comprimento de cabo: 0,3 m

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados

Dados comerciais

Código	1404479
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1B
Chave de produto	AF1BDA
GTIN	4046356697163
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,9 g
País de origem	PL

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	B

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominal I_N	3 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,2 Nm (Conectores de encaixe M8)
------------------	-----------------------------------

Conectores

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Conexão 1

Formato	Conector reto M8
Número de pólos	5
Tipo de codificação	B

Conexão 2

Formato	Soquete reto M8
Número de pólos	5
Tipo de codificação	B

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,3 m
-------------------	-------

PUR preto 5º condutor cinza [115]

Peso do cabo	30 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de pólos	5
Blindado	não
Tipo de cabo	PUR preto 5º condutor cinza [115]
Montagem do condutor linha de sinal	32x 0,10 mm
Linha de sinal AWG	24
Perfil de conexão	0,25 mm²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,17 mm ±0,02 mm
Diâmetro externo de linha	4,70 mm ±0,15 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto acinzentado RAL 7021
Material de condutor	Cabo de cobre
Material de preenchimento	PP
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto, cinza
Densidade de parede da isolamento	ca. 0,21 mm (Isolamento do condutor) ca. 0,70 mm (Revestimento externo)
Trançado total	5 condutores trançados longitudinalmente
Comprimento de camadas do trançado total	75 mm
Máx. resistência de condutores	≤ 75 Ω/km
Resistência de isolamento	≥ 1 GΩ*km
Tensão nominal do cabo	≤ 300 V (AC)
Tensão de teste	≥ 3000 V (AC)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	23,5 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	47 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 47 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s²
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

	conforme DIN EN 50267-2-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 (horizontal)
	conforme UL 758/1581 FT2
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C
Outras resistências	à prova de hidrólise e micróbios
	resistente a água do mar
	com baixa aderência
	resistente ao desgaste
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas/disposições	IEC 61076-2-104

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador




1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>


Desenhos

Desenho de medidas



Plugue M8 x 1, reto

Desenho de medidas



Soquete M8 x 1, reto

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador

1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos, lado do plugue, M8, 5 pólos, codificação B

Desenho do diagrama




Imagem com pólos, lado do soquete, M8, 5 pólos, codificação B

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Diagrama de circuitos



Alocação de conexão do plugue/soquete M8

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

	UL registrado ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	30 V	3 A	-	-

	cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	30 V	3 A	-	-

	EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB - Cabo para sensor/atuador



1404479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404479>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,046 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br