

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa frontal de dados com insertos de contato, plástico com chapa de blindagem, 1 RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (soquete/soquete), 1 USB (soquete/soquete) formato A; 1 D-SUB 9 (soquete/soquete)

Dados comerciais

Código	1404497
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7E
Chave de produto	AF7EDX
Página de catálogo	Página 710 (C-2-2019)
GTIN	4046356698405
Peso por unidade (inclusive embalagem)	76 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	75,8 g
País de origem	CZ

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:	Alívio de tração no interior de USB: abraçadeira
------------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Placa frontal de dados
Número de pontos de encaixe	3
Blindado	sim


Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	máx. 48 V AC/DC (D-SUB 9, USB A)
	máx. 42,4 V DC (D-SUB 9, USB A, RJ45, Avaliação UL)
	máx. 30 V AC (D-SUB 9, USB A, RJ45, Avaliação UL)
Corrente nominal	3 A (D-SUB 9)
	1,5 A (USB A)
	máx. 175 mA (RJ45, avaliação UL)

Dados de conexão

Torque de aperto	0,8 ... 1 Nm
------------------	--------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	50,7 mm
Altura	87,5 mm
Profundidade	60 mm

Dados de material

Material Placa frontal de dados	PBT (Placa frontal de dados)
---------------------------------	------------------------------

Conectores

Versão do inserto de contato	com 1x D-SUB 9 Soquete/soquete, travamento dos slots com pinos UNC 4...40
	com 1x RJ45 Soquete/soquete, travamento dos slots Snap-in
	com 1x USB A 3.0 Soquete/soquete, travamento dos slots Snap-in

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 60 °C

Montagem

Instrução de montagem	adequado para todas as molduras de montagem
-----------------------	---

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>



cUL Recognized

ID de certificação: E238705



UL certificado

ID de certificação: E238705



EAC

ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal de dados



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404497>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	08e64989-395e-40f6-b52c-a1ac94ae555f