

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - Caixa



1404232

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404232>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Carcaça B16, com travamento parafusado, material: PA, saídas de cabos: 1, lateral, M32, altura: 95 mm, conexão para cabos: com, Padrão

Suas vantagens

- Conexão roscada integrada
- Custos mais baixos que a versão em metal
- Peso reduzido
- Perigo de condensação mais baixo

Dados comerciais

Código	1404232
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7APG
GTIN	4046356682039
Peso por unidade (inclusive embalagem)	164,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	167,1 g
País de origem	DE

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL - Caixa



1404232

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404232>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
-------	--


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento parafusado
Tipo de caixa	Carcaça
Aplicação	Padrão
Formato	B16
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	M32
Parafusos de fixação	M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm)
Blindado	não
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	com

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	11 mm ... 21 mm
Torque de aperto	3 Nm ... 5 Nm (para parafusos de fixação M6 da carcaça)
Torque da porca cega	7,50 Nm

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	95 mm
Comprimento	126 mm
Abertura da porca cega	30 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	35 mm
Comprimento recorte de montagem	86 mm

Dados de material

Material Parafuso de pressão	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa)
Material vedação Vedação de perfil	NBR
Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	PA

Material arco de travamento	Aço inox
Material parafuso de travamento	Aço inox

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
	IP67
Resistência ao choque	IK08
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	M32
Tipo de travamento	Parafuso

Cabos/condutores


Diâmetro externo de linha Cabo 1	11 mm ... 21 mm
----------------------------------	-----------------

Montagem

Instrução de montagem	Parafuso de travamento M6, com cabeça de parafuso de 5 mm, sextavado interior
Parafusos de fixação	M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm)


Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

Desenho de medidas



Recorte de montagem

1) com uso de parafusos M4

2) com uso de parafusos autorroscantes (Torx® 20, M4)

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404232>

DNV

ID de certificação: TAE000037S



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	2,114 kg CO2e
---------	---------------