

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, amarelo, Conector reto M8, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,5 m

Dados comerciais

Código	1406198
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1I
Chave de produto	AF1ICB
GTIN	4046356798525
Peso por unidade (inclusive embalagem)	27,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,22 g
País de origem	US

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo para sensor/atuador
Aplicação	Padrão, cabos US
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Revestimento externo, material	PVC

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Conexão de condutores

Torque de aperto	0,4 Nm (Conector M12)
	0,2 Nm (Conectores de encaixe M8)

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M8
Número de pólos	4


Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Número de pólos	4
Tipo de codificação	A

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,5 m
-------------------	-------

PVC amarelo 105 °C [542]

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	25 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	não
Tipo de cabo	PVC amarelo 105 °C [542]
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,20 mm
Linha de sinal AWG	24
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,12 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	4,40 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	amarelo
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Material isolamento do fio	PVC
Condutor individual, cor	marrom, azul, preto, branco
Trançado total	4 condutores trançados longitudinalmente
Máx. resistência de condutores	máx. 79,7 Ω/km (20 °C)
Resistência de isolamento	≥ (550 M Ohm/m com 500 V)
Tensão nominal do cabo	300 V
Raio de flexão mínimo, de posição flexível	8 x D
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	36 mm

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Anti-inflamabilidade	FT4
Outras resistências	resistente a UV
Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa)
	-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101
Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas/disposições	IEC 61076-2-104

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador




1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>


Desenhos

Desenho de medidas



Plugue M8 x 1, reto

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador

1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos plugue M8, 4 pólos, vista lado do pino


SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Desenho do diagrama



Desenho dos contatos soquete M12, 4 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Diagrama de circuitos



SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

 UL registrado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

 cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 UL registrado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/FS SCO BK - Cabo para sensor/atuador



1406198

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1406198>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isensões tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	eeb5f3c2-e3f4-4194-af55-1a190ee3b0e7

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,225 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br