

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Acoplamento SC-RJ Push-pull, IP65, metal, com tampa de proteção, cor: niquelado



## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1405206       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Chave comercial                        | ABNO          |
| Chave de produto                       | ABNOBZ        |
| GTIN                                   | 4046356332804 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 113,9 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 115,7 g       |
| País de origem                         | DE            |

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de produto | Elemento do soquete |
| Formato         | SC-RJ               |
| Tipo de sensor  | Ethernet            |
| Número de pólos | 2                   |
| Face de encaixe | SCRJ                |
| Saída de cabo   | reto                |

### Propriedades de isolamento

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas        | 2   |

### Características elétricas

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tensão de choque de dimensionamento | 0,8 kV                       |
| Atenuação                           | 0,2 dB (conf. IEC 61300-3-4) |
| Resistência de isolamento           | $\geq 500 \text{ M}\Omega$   |
| Corrente nominal $I_N$              | 0,5 A                        |
| Meio de transmissão                 | Condutor de fibra óptica     |

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tipo de conexão | Acoplamento |
|-----------------|-------------|

### Medidas

#### Valores característicos mecânicos

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diâmetro do casquilho | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

### Dados de material

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Cor                                      | prata      |
| Material                                 | Metálica   |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0         |
| Material caixa                           | Metal      |
| Material superfície da caixa             | metalizado |
| Material superfície de contato           | Ouro       |

### Cabos/condutores

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo de cabo         | Condutor de fibra óptica |
| Resistência ao óleo  | sim                      |
| Anti-inflamabilidade | sim                      |

#### Condutor de fibra óptica

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quantidade de fibras | 2 |
|----------------------|---|

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tipo de fibra | GOF, PCF, POF |
|---------------|---------------|

## Características mecânicas

### Dados mecânicos

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ciclos de encaixe | >= 500 |
|-------------------|--------|

## Valores característicos

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Atenuação | 0,2 dB (conf. IEC 61300-3-4) |
|-----------|------------------------------|

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Grau de proteção                                | IP65/IP67        |
| Temperatura ambiente (funcionamento)            | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem)                 | 0 °C ... 50 °C   |
| Resistência ao óleo                             | sim              |

## Normas e disposições

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anti-inflamabilidade | sim |
| Resistência ao óleo  | sim |

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>



**UL registrado**

ID de certificação: E308814-20070105

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 27440390 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004746 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamento FO



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405206>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)