

NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4AC - Cabo de rede



1407533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407533>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m

Dados comerciais

Código	1407533
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CJN
GTIN	4046356778381
Peso por unidade (inclusive embalagem)	164,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	159,2 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Avisos

Geral	Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling
Geral	Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Aplicação	Padrão
Tipo de sensor	PROFINET
Número de pólos	4
Blindado	sim

Interfaces


Tipo de sinal/categoria	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	1 A
Meio de transmissão	Cobre
Índice de transmissão	100 MBit/s

Conectores

Conexão 1


Desenho com dimensões	 Imagem com pólos soquete M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do soquete
Versão	M12 Soquete, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D
Número de pólos	4
Blindado	sim
Blindagem	Advanced Shielding Technology
Tipo de sinal/categoria	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
	PROFINET CAT5 (IEC 11801)

1407533


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407533>

Ciclos de encaixe	≥ 100
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Torque de aperto	0,4 Nm
Material Contato	CuSn
Material Superfície de contato	Ni/Au
Material Porta-contatos	PA 6.6
Material Conexão a parafuso	Zinco fundido sobre pressão, niquelado
Material Corpo do cabo	TPU, de difícil inflamação, autoextinção
Material Vedação	FKM
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 85 °C
Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas / Determinações	IEC 61076-2-101

Conexão 2


Desenho com dimensões	 Imagem com pólos plugue RJ45
Versão	RJ45, reto
Tipo de sinal/categoria	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)
Ciclos de encaixe	≥ 750
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Categoria de sobretensão	I
Grau de impurezas	2
Material Contato	CuSn
Material Superfície de contato	Ni/Au
Material Porta-contatos	PA
Material Caixa	PA
Cor (Caixa)	preto
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 80 °C

Cabos/condutores

Extensão da linha	2 m
PVC flexível PROFINET CAT5 [93B]	
Desenho com dimensões	
UL AWM Style	21695 (80 °C / 600 V)
Número de pólos	4
Blindado	sim
Tipo de cabo	PVC flexível PROFINET CAT5 [93B]
Estrutura do condutor	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Linha de sinal AWG	22
Perfil de conexão	4x 0,34 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,5 mm ±0,1 mm
Diâmetro externo de linha	6,50 mm ±0,2 mm
Revestimento externo, material	PVC
Revestimento externo, cor	verde RAL 6018
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Material isolamento do fio	PE
Condutor individual, cor	branco, amarelo, azul, laranja
Trançado total	Quadrante em estrela
Cobertura visual da blindagem	85 %
Resistência de isolamento	≥ 5 GΩ*km
Resistência de circuito	≤ 120,00 Ω/km
Resistência de onda	100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz)
Tensão nominal do cabo	≤ 600 V
Tensão de teste condutor/condutor	2000 V ((50 Hz/1 min))
Tensão de teste condutor/blindagem	2000,00 V ((50 Hz/1 min))
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	4 x D
Raio de flexão mínimo, de posição flexível	8 x D
Anti-inflamabilidade	UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1)
	UL 1685 (CSA FT 4)
	UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2)
Resistência ao óleo	OIL RES I conforme UL 2256
Outras resistências	resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel)


Desenhos

Desenho de medidas



Suporte M12 x 1, reto, blindado

Desenho de medidas



Plugue RJ45, IP20

Desenho do diagrama




Imagem com pólos soquete M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do soquete

Desenho do diagrama





Imagem com pólos plugue RJ45

Diagrama de circuitos



Alocação de conexão do soquete M12 e do conector RJ45

NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4AC - Cabo de rede



1407533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407533>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407533>

keine	 UL registrado ID de certificação: FILE E 335024			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	30 V	4 A	-	-

keine	 cUL Listed ID de certificação: FILE E 335024			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387	
---	--

NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4AC - Cabo de rede



1407533

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407533>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br