

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - Cabo de potência



1424112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de potência, 4-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: T, comprimento de cabo: 1,5 m, para corrente contínua até 12 A/63 V

Suas vantagens

- Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
- Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial
- Blindar a potência de forma confiável – Blindagem a 360° para redução das cargas eletromagnéticas
- Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio

Dados comerciais

Código	1424112
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CCQ
GTIN	4046356693165
Peso por unidade (inclusive embalagem)	187 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	187 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de energia
Aplicação	Fornecimento de energia
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	sim
Codificação	T

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material do corpo do cabo	PP
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	PA
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	63 V DC
Corrente nominal I_N	12 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato	extremidade livre do condutor
---------	-------------------------------

Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Tipo de codificação	T (Energia)

Cabos/condutores

Extensão da linha	1,5 m
-------------------	-------

PUR sem halogênio preto [PUR]

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - Cabo de potência



1424112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

Desenho com dimensões	
Peso do cabo	99 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	sim
Tipo de cabo	PUR sem halogênio preto [PUR]
Montagem do condutor da tensão de alimentação	44x 0,20 mm
Tensão de alimentação AWG	16
Perfil de conexão	4x 1,5 mm²
Diâmetro de condutor inclusive isolação	2,2 mm ±0,05 mm
Diâmetro externo de linha	7,50 mm ±0,3 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	preto RAL 9005
Material de condutor	Cabo de cobre
Material isolamento do fio	PP
Condutor individual, cor	marrom, branco, azul, preto
Densidade de parede da isolação	0,80 mm (Revestimento externo)
Trançado total	4 fios trançados de forma otimizada
Máx. resistência de condutores	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensão nominal do cabo	300 V AC
Tensão de teste	3000 V AC
Menor raio do dobrador, disposição fixa	38 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	75 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 75 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s²
Capacidade de carga dinâmica (torção)	Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: 500000, Frequência de torção: 35 ciclos/min.
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815 conforme IEC 60754-1
Anti-inflamabilidade	conforme UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistência ao óleo	conforme DIN EN 60811-404, 168 h com 100 °C
Temperatura ambiente (funcionamento)	-50 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) -30 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel)

Condições ambientais e de vida útil operacional

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - Cabo de potência



1424112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-111


Desenhos

Desenho de medidas




Suporte M12 x 1, reto

Desenho do diagrama




Definição das conexões, soquete M12, 4 polos, codificação T, vista lateral do soquete



Curva básica

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do soquete M12

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - Cabo de potência



1424112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

 UL registrado ID de certificação: E468743				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	63 V	12 A	- 16	- 16

 cUL Listed ID de certificação: E468743				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	keine			
	63 V	12 A	- 16	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387				

SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - Cabo de potência



1424112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1424112>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	3,555 kg CO2e
---------	---------------