

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sem halogênio, cinza prateado RAL 7001, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, Conector de encaixe não blindado

Dados comerciais

Código	1419041
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1C
Chave de produto	AF1CDD
GTIN	4046356542852
Peso por unidade (inclusive embalagem)	603,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	598,2 g
País de origem	PL

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Aplicação	Padrão
Tipo de sensor	CANopen®
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Interfaces

Sistema Bus	CANopen®/DeviceNet™
Tipo de sinal/categoria	CANopen®
	DeviceNet™

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Meio de transmissão	Cobre

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Dados de conexão

Atribuição de conexão

Contato Cor (designação do sinal) Contato (opcional)	1 (Conector) SR (Blindagem)
	2 (Conector) RD (V+)
	3 (Conector) BK (V-)
	4 (Conector) WH (CAN_H)

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

5 (Conector) | BU (CAN_L)

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12 SPEEDCON
Número de pólos	5
Tipo de travamento	SPEEDCON
Tipo de codificação	A (Padrão)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C

Conexão 2

Versão	extremidade livre do condutor
--------	-------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	10 m
-------------------	------

CANopen®/DeviceNet™, PUR, cinza [923]

Desenho com dimensões	
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)
Número de pólos	4
Blindado	sim
Tipo de cabo	CANopen®/DeviceNet™, PUR, cinza [923]
Estrutura do condutor	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Linha de sinal AWG	24
Tensão de alimentação AWG	22
Perfil de conexão	2x 0,25 mm² (Linha de dados) 2x 0,34 mm² (Tensão de alimentação) 1x 0,34 mm² (Cabos secundários)
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,95 mm ±0,05 mm (Linha de dados) 1,4 mm ±0,05 mm (Tensão de alimentação)
Diâmetro externo de linha	6,70 mm ±0,3 mm
Revestimento externo, material	PUR
Revestimento externo, cor	cinza prateado RAL 7001
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Material isolamento do fio	PE injetado (Linha de dados) PE (Tensão de alimentação)
Condutor individual, cor	vermelho-preto, azul-branco

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Par trançado	2 condutores para o par
Trançado total	2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo
Cobertura visual da blindagem	80 %
Resistência de isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (Linha de dados)
	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (Tensão de alimentação)
Resistência de onda	$120 \Omega \pm 10 \%$ (com 1 MHz)
Tensão nominal do cabo	$\leq 300 \text{ V}$ (Valor de pico, não para fins de corrente elevada)
Tensão de teste condutor/condutor	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensão de teste condutor/blindagem	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Raio de flexão mínimo, de posição fixa	4 x D
Raio de flexão mínimo, de posição flexível	8 x D
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 70 mm, Raio de flexão: 15 x D, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s ² , Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C
Atenuação de proteção	$\leq 22,9 \text{ dB/km}$ (com 1 MHz)
	$\leq 16,4 \text{ dB/km}$ (com 500 kHz)
	$\leq 9,5 \text{ dB/km}$ (com 125 kHz)
Isenção de halogênio	conforme DIN VDE 0472 parte 815
	conforme IEC 60754-1
Anti-inflamabilidade	UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1)
	UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa)
	-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel)
	-20 °C ... 60 °C (na instalação)
	-20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Desenhos

Desenho de medidas



Conector M12 x 1, reto, blindado

Desenho do diagrama




Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus

1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Diagrama de circuitos



Esquema de ligação do conector M12

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

 UL registrado ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de certificação: FILE E 221474				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387				
---	--	--	--	--

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO - Cabo de sistema Bus



1419041

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1419041>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	6,132 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br