

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Pino, angular, M12-SPEEDCON, A-codificação, THR e solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1436961
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABQE
Chave de produto	ABQEGI
GTIN	4046356438537
Peso por unidade (inclusive embalagem)	12,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,33 g
País de origem	DE

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	A contraporca está incluída no escopo de fornecimento
--------------------	---

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede posterior (M12 x 1, com porca plana)
------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Número de pólos	8
Blindado	não
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA 6.6
Material da conexão roscada	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	30 V
Corrente nominal I_N	2 A

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	THR e solda por onda
Tipo de contato	Pino

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	100
-------------------	-----

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Pino
Saída de cabo da cabeça	angular
Tipo de rosca da cabeça	M12
Tipo de travamento da cabeça	SPEEDCON
Codificação	A

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos plugue M12, 8 pólos, codificação A, vista lado do pino

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

	UL certificado ID de certificação: E118976-20100522			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
	30 V	2 A	24	-

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior



1436961

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1436961>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	59483e04-13f6-4793-a71b-c5c167ce038b

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br